



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Frontdekselet støtte oppreist
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør Reservedel
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
IP-grad	IP30

Komplementær

Installation description	Veggskap - bredde 600 mm Extension enclosure - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	27
Antall pr. sett	Sett á 2
Høyde	35 mm
Bredde	1350 mm
Dybde	11 mm
Vekt	1,6 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	6,0 cm
Pakke 1 Vekt	136,0 cm
Package 1 Weight	1,766 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	19 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Lengde	202 cm
Pakke 2 Vekt	110 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------