


LVS03031

Montasjeplate -PrismaSeT G-horisontal montasje-for NSX100-250-fastmontert med dreiehåndtak





Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 Horisontal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i Horisontal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 5 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
------------------------------------	---

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Kabelinngang	Cut-out plater 0,33 mm Topp 92 mm Cut-out plater 0,31 mm Topp 42 mm Cut-out plater 0,31 mm Bunn 42 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	1,08 kg
------	---------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,2 cm
Pakke 1 Bredde	19,2 cm
Pakke 1 Vekt	47,0 cm
Package 1 Weight	1,099 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	18,526 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------