






Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS100...160 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS250 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 Horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...250 og amperemeter Horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...250 og amperemeter Horisontal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 når installasjon av enheten er i Horisontal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): NSX100...250 og amperemeter uten jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn 4 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direct with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Kabelinngang	Cut-out plater 0,31 mm top or bottom 42 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	0,94 kg
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...250 og amperemeter uten fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Easypact CVS250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact NSX250 med fast kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,3 cm
Pakke 1 Bredde	19,0 cm
Pakke 1 Vekt	47,0 cm

Package 1 Weight	981,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,622 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	139,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------