




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon Kilde overgang: fast NSX100 ... 250 kilde overgang - kontroll: mekanisk forigling - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX100 ... 250 kilde overgang Vertikal installasjon
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i Vertikal
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10 modul(er): INS250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INS250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INV250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 10 modul(er): INV250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 11 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn) 11 modul(er): NSX100 ... 250 kilde overgang, foran tilkobling i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn)
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Kabelinngang	Cut-out plater 0,37 mm top or bottom 192 mm
Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	200 mm
Vekt	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INS250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap Compact INV250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 3P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap kilde overgang NSX100 ... 250 kilde overgang fast mekanisk forigling Vertikal 4P 1 foran tilkobling 11 0,37 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,3 cm
Pakke 1 Bredde	22,6 cm
Pakke 1 Vekt	47,3 cm
Package 1 Weight	1,403 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	20,259 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------