




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 4P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon 2 x 3P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	8 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredgulvskap 8 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredveggskap 9 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredgulvskap 9 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredveggskap 9 modul(er): kilowatt-time meter i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): kilowatt-time meter i 555 mm BredPack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	400 mm
Vekt	2,28 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 8 50 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 8 50 mm 600 mm PrismaSeT G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 50 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	42,2 cm
Pakke 1 Vekt	47,3 cm
Package 1 Weight	2,342 kg
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	51,5 cm
Pakke 2 Lengde	80,5 cm
Pakke 2 Vekt	24,52 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	100,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	256,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------