




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	3 x 2P: kilowatt-time meter Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredgulvskap 6 modul(er): kilowatt-time meter i 600 mm Bredveggskap 6 modul(er): kilowatt-time meter i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): kilowatt-time meter i 555 mm BredPack enclosure
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	250 mm
Vekt	1,44 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 2P 3 6 50 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	27,4 cm
Pakke 1 Vekt	47,0 cm
Package 1 Weight	1,46 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm

Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	15,106 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	74,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	133,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------