




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS250 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS250 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV100 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV100 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV250 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV250 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV160 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV160 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV200 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV200 Horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Tilkoblingsblokk
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm

Bredde	500 mm
Vekt	0,8 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	21,5 cm
Pakke 1 Vekt	51,4 cm
Package 1 Weight	789,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,0 cm
Pakke 2 Bredde	22,0 cm
Pakke 2 Lengde	53,2 cm
Pakke 2 Vekt	8,097 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	270
Pakke 3 Høyde	80,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	229,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------