



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: INS320...400 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS320...400 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INS500...630 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INS500...630 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV320...400 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV320...400 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: INV500...630 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: INV500...630 Horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Posisjon for tilkopling	Tilkoblingsblokk
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	300 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,94 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INS500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV320...400 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 9 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direct with long terminal shield 6 850 mm PrismaSeT G gulvskap Compact INV500...630 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 4P 1 direct with long terminal shield 6

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	75,0 cm
Package 1 Weight	1,926 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	7,0 cm
Pakke 2 Bredde	32,0 cm
Pakke 2 Lengde	78,5 cm
Pakke 2 Vekt	8,1 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	48,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	92,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------