



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX100...160 Horisontal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX250 Horisontal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX250 Horisontal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Vekt	0,8 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX100...160 uten plugg inn kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horizontal 3P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G gulvskap + gulvstående kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4 600 + 300 mm PrismaSeT G veggskap + veggmontert kabelfelt Compact NSX250 uten plugg inn kipp Horizontal 4P 1 direct with long terminal shield 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,8 cm
Pakke 1 Bredde	21,3 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	811,0 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,5 cm
Pakke 2 Bredde	22,2 cm
Pakke 2 Lengde	53,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,345 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	33,0 cm
Pakke 3 Bredde	60,0 cm
Pakke 3 Lengde	80,0 cm
Pakke 3 Vekt	22,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder