



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - Horizontal installasjon TeSys: fast GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A - Horizontal installasjon Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000
Polene beskrivelse	9 x 3P: modulær skinne support: TeSys U Horizontal installasjon 9 x 3P: modulær skinne support: GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A Horizontal installasjon
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Glass
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,98 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast Horizontal 3P 9 direkte 5 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast Horizontal 3P 9 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys GV2 + D eller K kontaktorer <= 40 A fast Horizontal 3P 9 direkte 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Powerlogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Powerlogic 4 4 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 5 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 5 600 mm PrismaSeT G gulvskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4 600 mm PrismaSeT G veggskap TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling TeSys TeSys U fast Horizontal 3P 9 direkte 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	21,5 cm
Pakke 1 Vekt	51,5 cm
Package 1 Weight	1,058 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	16 cm
Pakke 2 Bredde	23 cm
Pakke 2 Lengde	53 cm
Pakke 2 Vekt	8,672 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	64
Pakke 3 Høyde	36 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	81 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------