




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Klar
Installert utstyr	Strømmålere: kilowatt-time meter - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	2 x 4P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: kilowatt-time meter Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack enclosure - bredde 555 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	2,04 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G gulvskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 600 mm PrismaSeT G veggskap strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling strømmålere kilowatt-time meter Vertikal 4P 2 9

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	46,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	2,114 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	16,500 cm

Pakke 2 Bredde	53,500 cm
Pakke 2 Lengde	83,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,670 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	34,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------