


LVS03453

Montasjeplate for NSX400/630-plugin/motor/
dreiehandtak-horisontal-3P-PrismaSeT P-for
650mm felt





Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Horizontal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 Horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 Horisontal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 Horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm

Vekt	2,5 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten plugg inn motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten plugg inn motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med fast motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 med plugg inn motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Horisontal 3P 1 direkte 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med fast motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 med plugg inn motormekanisme Horisontal 3P 1 direkte 4 12,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,200 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	58,000 cm
Package 1 Weight	2,815 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	9
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	26,000 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	103,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	316,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------