






Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm

Easycompact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast EZC400 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast EZC630 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Easycompact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
 Compact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
 Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon

Polene beskrivelse	1 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast EZC630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: plugg inn NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: uttrekkbar NSX630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS630 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS630 Vertikal installasjon 2 x 3P: fast CVS400 Vertikal installasjon 2 x 4P: fast CVS400 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	13 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC400, direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): EZC630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INS320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INS500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): INV320...400, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): INV500...630, direkte i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	372 mm

Vekt	5,08 kg
------	---------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,7 cm
Pakke 1 Bredde	37,5 cm
Pakke 1 Vekt	57,5 cm
Package 1 Weight	5,104 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	16,0 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	103,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	205,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------