




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NS630b...1000 Vertikal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	17 modul(er): NS1250, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS1250, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NS1250, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS1250, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS1600, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 14 modul(er): NS1600, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS1600, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 17 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 10 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	300 mm

Vekt	3,08 kg
------	---------

[illegible]

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	58,0 cm
Package 1 Weight	3,154 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	10,265 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	36
Pakke 3 Høyde	102,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	135,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------