





Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 800 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1600 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT16 - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NS1250 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NS1250 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS1600 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NS1600 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NS630b...1000 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NT06...10 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT12 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NT12 Vertikal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NT16 Vertikal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NT16 Vertikal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	16 modul(er): NS1250, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS1600, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 18 modul(er): NS1250, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NS1250, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NS1250, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NS1600, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NS1600, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 18 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NS630b...1000, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NS630b...1000, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 13 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT06...10, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 18 modul(er): NT06...10, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT06...10, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NT12, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT12, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 18 modul(er): NT12, foran tilkobling på Canalis i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT12, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling 15 modul(er): NT16, foran tilkobling på adapter i 650 mm Bredkapsling 11 modul(er): NT16, bakmontering på adapter i 650 mm Bredkapsling 16 modul(er): NT16, bakmontering på Canalis i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	30 mm

Vekt	3,2 kg
------	--------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,4 cm
Pakke 1 Bredde	17,2 cm
Pakke 1 Vekt	57,2 cm
Package 1 Weight	3,124 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	16,42 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------