



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Bakplate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Installation description	Kapsling - bredde 800 mm dybde 400 mm
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36 modul(er) i 800 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	675 mm
Høyde	1794 mm
Dybde	35 mm
Vekt	30 kg
Functional unit	800 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling 36 37,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	67,5 cm
Pakke 1 Vekt	179,5 cm
Package 1 Weight	31,25 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	49 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Lengde	200 cm
Pakke 2 Vekt	334 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------