



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW08...16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW20...25 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW08...16 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW20...25 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NW32 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NW32 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 1000 mm
Posisjon for tilkobling	Bakre tilkobling Fronttilkobling
Antallet vertikale moduler (50 mm)	10
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	500 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,76 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW08...16 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW20...25 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	50,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,000 cm
Package 1 Weight	1,767 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	21,000 cm
Pakke 2 Bredde	52,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm

Pakke 2 Vekt	9,586 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	98,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	87,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------