




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installation accessory
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Type frontplate	Flat
Installert utstyr	TeSys: fast TeSys U - Horisontal installasjon Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: LV / LV transformator
Polene beskrivelse	4 x 3P: modulær skinne support: TeSys U Horisontal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)
Høyde	200 mm
Bredde	250 mm
Vekt	0,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast Horisontal 3P 4 direkte 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast Horisontal 3P 4 direkte 4 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4 400 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling 4

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	21,000 cm
Pakke 1 Vekt	27,000 cm
Package 1 Weight	468,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	17,000 cm
Pakke 2 Bredde	22,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,866 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	600
Pakke 3 Høyde	97,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	306,500 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------