



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linery DX
Kompatibel med	Prisma PrismaSeT Pragma
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bunn
Montering	DIN skinne
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	63 A på 40 °C
[In] merkestrøm	63 A på 40 °C
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: tunnel type klemme16 mm ² (Fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme25 mm ² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer (fase), 12 x 2,5...6 mm ² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (fase), 12 x 2,5...6 mm ² (Stiv) Fordeling: fjærklemmer (nøytral), 12 x 2,5...6 mm ² (Fleksibel) Fordeling: fjærklemmer (nøytral), 12 x 2,5...6 mm ² (Stiv)
9 mm polbredde	8
Totalt antall 18 mm moduler	4
Høyde	96,5 mm
Bredde	72 mm
Dybde	62 mm
Vekt	0,29 kg

Miljø

Forurensningsgrad	3
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,700 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	10,200 cm
Package 1 Weight	312,000 g

Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,883 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------