



Teknisk informasjon

Serie	Linerger
Produktspekter	Linerger
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linerger BW
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	8,5 kA (1 s)
[Ipk] rangert peak tåle strøm	20 kA
I²t ved aktivering	72250 kA².s
Tillatt strøm	125 A
Lengde	750 mm
Høyde	85 mm
Dybde	35 mm
Vekt	2,34 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,8 cm
Pakke 1 Vekt	91,5 cm

Package 1 Weight	2,342 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	48,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	152,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------