



Teknisk informasjon

Serie	Linerger
Produktspekter	Linerger
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linerger BW
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	20 kA (1 s)
[Ipk] rangert peak tåle strøm	52,5 kA
I²t ved aktivering	400000 kA².s
Tillatt strøm	400 A
Lengde	1000 mm
Høyde	85 mm
Dybde	45 mm
Vekt	6,36 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Mekanisk robusthet	Seismic tests struktur forsterkning - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	12,800 cm
Pakke 1 Vekt	113,000 cm
Package 1 Weight	6,648 kg

Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	320,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------