



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 4

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA (1 s) for 4 fester
[Ipk] rangert peak tåle strøm	55 kA
Skinne dimensjon	32 x 8 mm
Lengde	1400 mm
Bredde	32 mm
Dybde	8 mm
Vekt	12,54 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,0 cm
Pakke 1 Vekt	154,0 cm
Package 1 Weight	12,65 kg
Enhetstype pakke 2	P2M
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	200,0 cm
Pakke 2 Vekt	635,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------