



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Skille
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
IP-grad	IP30
Produktspesifikk applikasjon	Å partisjonere vertikale sideskinner

Komplementær

Monteringsanvisning	Vertikal
Antall pr. sett	Sett å 1
Høyde	1830 mm
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	80,5 cm
Package 1 Weight	2,14 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	21,5 cm
Pakke 2 Bredde	44 cm
Pakke 2 Lengde	83 cm
Pakke 2 Vekt	22,3 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	30
Pakke 3 Høyde	77 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	74,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------