




Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	3 (4P)
Antall poler	4P
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate

Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	675 A på 40 °C
[ue] merkespenning	690 V
[Ipk] rangert peak tåle strøm	50 kA
I²t ved aktivering	25000000 A².s
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) , 32 x 8 mm
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Vekt	8 kg
Farge	Sort

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,0 cm
Pakke 1 Bredde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	45,5 cm
Package 1 Weight	8,581 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	88,5 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	311,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder