



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Compact Compact NSXm effektbryter
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	4 (4P)
Antall poler	4P
Installert utstyr	Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	500 A på 35 °C
[ue] merkespenning	690 V
[Ipk] rangert peak tåle strøm	18 kA
I ² t ved aktivering	4500000 A ² .s
Tillatt strøm	575 A på 40 °C: IP31 525 A på 50 °C: IP31 500 A på 40 °C: IP55 450 A på 50 °C: IP55
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 4 kurs
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	480 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Farge	Sort

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,5 cm
Pakke 1 Bredde	24,5 cm
Pakke 1 Vekt	49,0 cm

Package 1 Weight	6,723 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	86,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	246,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------