




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrsilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon

[I _e] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Høyde	150 mm
Bredde	350 mm
Vekt	2,84 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,0 cm
Pakke 1 Bredde	27,0 cm
Pakke 1 Vekt	39,5 cm
Package 1 Weight	2,795 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	93,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	137,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------