




### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                                                      |
| Produktspekter                  | PrismaSeT P                                                    |
| Produkt eller type komponent    | Connection transfer assembly                                   |
| Product name                    | PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling                                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                        |
| Standarder                      | IEC 61439-2, inside enclosure<br>IEC 61439-1, inside enclosure |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                           |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | Flat samleskinne                                                                                                                                                                         |
| Antall poler              | 3P                                                                                                                                                                                       |
| Installation description  | Kapsling - bredde 650 mm                                                                                                                                                                 |
| Installert utstyr         | Compact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon<br>Compact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Horisontal installasjon         |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 630 A                                                                                                                                                                                    |
| Skinne dimensjon          | 32 x 6 mm                                                                                                                                                                                |
| Høyde                     | 200 mm                                                                                                                                                                                   |
| Bredde                    | 350 mm                                                                                                                                                                                   |
| Vekt                      | 5,8 kg                                                                                                                                                                                   |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                 |
| Functional unit           | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX400 uten fast kipp Horisontal 3P 1 direkte 4<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NSX630 uten fast kipp Horisontal 3P 1 direkte 4 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 16,0 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 27,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 44,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 5,662 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 27       |
| Pakke 2 Høyde            | 60,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 164,5 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              | <a href="#"> REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#"> EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#"> Ja</a>                                                                                    |
| Miljøinformasjon             | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                     |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|