




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Vekt	8,42 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,0 cm
Pakke 1 Vekt	54,0 cm
Package 1 Weight	8,317 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	39,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	244,5 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------