



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: fast NS1600 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast NS1600 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
Bredde	550 mm
Dybde	300 mm
Vekt	15,26 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Compact NS1600 fast motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	11,5 cm
Pakke 1 Vekt	54,0 cm
Package 1 Weight	14,818 kg
Enhetstype pakke 2	P12

Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	26,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	219,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------