



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling Masterpact Masterpact NW
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - Bunn tilkobling Masterpact: fast NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon - Bunn tilkobling
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A
Lengde	580 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling på samleskinne 36

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,5 cm
Pakke 1 Bredde	20,0 cm
Pakke 1 Vekt	61,0 cm
Package 1 Weight	24,416 kg

Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	46,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	402,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------