



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside Vertikal, drifts posisjon: lateral
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 KA (1 s) for 3 støtter (bakside posisjon) 30 KA (1 s) for 4 fester (bakside posisjon) 40 KA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 40 KA (1 s) for 5 støtter (bakside posisjon) 50 KA (1 s) for 4 fester (lateral posisjon) 50 KA (1 s) for 7 støtter (bakside posisjon) 65 KA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon) 75 KA (1 s) for 7 støtter (lateral posisjon) 85 kA (1 s) for 8 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	1650 A på 35 °C: <= IP31 1480 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	4,32 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkobling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,900 cm
Pakke 1 Bredde	4,750 cm
Pakke 1 Vekt	177,000 cm
Package 1 Weight	3,989 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	7,800 cm
Pakke 2 Bredde	9,500 cm
Pakke 2 Lengde	177,000 cm
Pakke 2 Vekt	15,973 kg
Enhetstype pakke 3	P2M
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	29,000 cm
Pakke 3 Bredde	120,000 cm
Pakke 3 Lengde	200,000 cm
Pakke 3 Vekt	339,740 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelene i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------