



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Samleskinne tilbehør
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horizontal, drifts posisjon: Topp Horizontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	800 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	30 kA (1 s) for 2 fester (horisontal posisjon)
Tillatt strøm	800 A på 35 °C: ≤ IP31 680 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	60 mm
Dybde	23 mm
Vekt	2,11 kg
Farge	Naturfarget
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,2 cm
Pakke 1 Bredde	6,6 cm
Pakke 1 Vekt	210,0 cm
Package 1 Weight	2,344 kg

Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	48
Pakke 2 Høyde	24,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	202,0 cm
Pakke 2 Vekt	133,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------