



### Teknisk informasjon

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serie                           | Linergy                        |
| Produktspekter                  | Linergy                        |
| Produkt eller type komponent    | Profil samleskinne             |
| Produktnavn                     | Linergy LGYE                   |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling |
| Tilbehør / separat del kategori | Samleskinne tilbehør           |
| Strømskinnebeskrivelse          | Linergy                        |
| Antall pr. sett                 | Sett á 1                       |

### Komplementær

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsretning                        | Horizontal, drifts posisjon: Topp<br>Horizontal, drifts posisjon: bunn                                                 |
| Installation description                 | Kapsling - bredde 650 mm<br>Kapsling - bredde 650 + 150 mm<br>Nisje duct - bredde 300 mm<br>Nisje duct - bredde 400 mm |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 1000 V                                                                                                                 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning           | 12 kV (grad av forurensning: 3)                                                                                        |
| [Ie] nominell driftsstrøm                | 1250 A                                                                                                                 |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 50 kA ( 1 s) for 2 fester ( horisontal posisjon)<br>60 kA ( 1 s) for 3 støtter ( horisontal posisjon)                  |
| Tillatt strøm                            | 1250 A på 35 °C: <= IP31<br>1050 A på 35 °C: > IP31                                                                    |
| Lengde                                   | 2000 mm                                                                                                                |
| Høyde                                    | 150 mm                                                                                                                 |
| Bredde                                   | 60 mm                                                                                                                  |
| Dybde                                    | 23 mm                                                                                                                  |
| Vekt                                     | 2,54 kg                                                                                                                |
| Farge                                    | Naturfarget                                                                                                            |
| Type tilkopleing for samleskinne         | Enkelt T-spor                                                                                                          |
| Tilkobling banen                         | Gratis tilkobling stilling                                                                                             |

### Miljø

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASTA                       |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,200 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,500 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 210,000 cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Package 1 Weight         | 4,053 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 48         |
| Pakke 2 Høyde            | 23,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 202,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 215,500 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                          |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                           |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                                            |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                              |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|