




Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling Canalis Canalis KT kapslet strømskinne Masterpact Masterpact NW effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: uttrekkbar NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: fast NW32 - kontroll: kipp Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Vekt	38 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NW32 fast kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	44,000 cm
Pakke 1 Bredde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	60,500 cm
Package 1 Weight	63,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------