



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                                                        |
| Produktspekter                  | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                       |
| Produkt eller type komponent    | Isolert fleksibel bar                                            |
| Product name                    | PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling<br>PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling |
| Tilbehør / separat del kategori | Strømfordelingstilbehør                                          |
| Standarder                      | IEC 61439-2, inside enclosure<br>IEC 61439-1, inside enclosure   |
| Produktsertifikater             | ASTA                                                             |

### Komplementær

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Installation description  | Kapsling<br>Gulvskap<br>Veggskap |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 400 A                            |
| Skinne dimensjon          | 24 x 5 mm                        |
| Lengde                    | 1800 mm                          |
| Vekt                      | 2,48 kg                          |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                         |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 1,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 12,0 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 193,5 cm |
| Package 1 Weight         | 2,554 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P2M      |
| Antall enheter i pakke 2 | 100      |
| Pakke 2 Høyde            | 29,5 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 200,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 278,0 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak   |  Ja                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                  |
| <b>Logistisk informasjon</b> |                                                                                                                      |
| Opprinnelsesland             | FR                                                                                                                   |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                      |
| Garanti                      | 18 måneder                                                                                                           |