




## Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                                                                                            |
| Produktspekter                  | PrismaSeT P                                                                                          |
| Produkt eller type komponent    | Skille                                                                                               |
| Tilbehør / separat del kategori | Isolasjonstilbehør                                                                                   |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling<br>Linergy Linergy BS samleskinne<br>Linergy Linergy LGYE samleskinne |
| Produktspesifikk applikasjon    | To partition horizontal busbars                                                                      |
| Form for skapsoppdeling         | Form 2                                                                                               |

## Komplementær

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling bredde      | 400 mm                                                              |
| Skap/kapsling beskrivelse | Cubicle 4000A                                                       |
| Installation description  | Cubicle 4000A - bredde 400 mm, dybde 600 mm                         |
| Produsert i               | For 600 mm deep framework                                           |
| Nisje dybde               | 600 mm                                                              |
| Høyde                     | 200 mm                                                              |
| Farge                     | Hvit ( RAL 9003)                                                    |
| Type overflate            | Pulverlakkert<br>Textured<br>Matt                                   |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Vekt                      | 2,64 kg                                                             |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 34,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 41,5 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,515 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P06      |
| Antall enheter i pakke 2 | 44       |
| Pakke 2 Høyde            | 73,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 60,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 133,0 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                 |
| PVC-fri                      | Ja                                                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | SK |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|