



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett Metal enclosure Indoor enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvskap - bredde 850 mm
Sammensetning	Uprights Rear plate 2 side panel Top plate Bottom plate plinth
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	36
Antall 18 mm moduller per rad	36
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]EAC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 kA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	850 mm
Høyde	Med sokkel: 2030 mm
Dybde	205 mm
Vekt	32,7 kg

Miljø

IP-grad	IP30 med front plate IP40 med dør IP41 med dør og baldakin IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning
IK beskyttelsesklasse	IK07 med front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57
Forurensninggrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 cm
Pakke 1 Bredde	90,500 cm
Pakke 1 Vekt	190,000 cm
Package 1 Weight	42,114 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	96,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	202,000 cm
Pakke 2 Vekt	362,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------