



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett Værbestandig kapsling Metal enclosure Indoor enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Veggskap - bredde 600 mm
Sammensetning	Uprights Rear plate 2 side panel Top plate Bottom plate 4 mouting bracket
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Uten må bestilles separat
Antallet vertikale moduler (50 mm)	11
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktsertifikater	ASTA[RETURN]EAC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 kA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	575 mm
Høyde	650 mm
Dybde	260 mm
Vekt	15,24 kg

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,0 cm
Pakke 1 Bredde	64,0 cm
Pakke 1 Vekt	64,0 cm
Package 1 Weight	16,0 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	90,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	124,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------