



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Inkludert utstyr	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 3 hengsel
Type of door	Gjennomsiktig
IP-grad	IP55

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 850 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	180 °
Antallet vertikale moduler (50 mm)	33
Kapslingsmateriale	Glass Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1750 mm
Bredde	850 mm
Vekt	31,6 kg
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	87,000 cm
Pakke 1 Vekt	178,000 cm
Package 1 Weight	31,800 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	56,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm

Pakke 2 Lengde	202,000 cm
Pakke 2 Vekt	185,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------