



### Teknisk informasjon

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serie                           | PrismaSeT                      |
| Produktspekter                  | PrismaSeT G                    |
| Produkt eller type komponent    | Regntak                        |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilbehør til kapsling          |
| Kompatibel med                  | PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling |
| IP-grad                         | IP55                           |

### Komplementær

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Installation description | Veggskap - bredde 600 mm<br>Gulvskap - bredde 600 mm |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                                             |
| Høyde                    | 55 mm                                                |
| Bredde                   | 600 mm                                               |
| Dybde                    | 305 mm                                               |
| Vekt                     | 2,62 kg                                              |
| Materiale                | Behandlet stålplate                                  |
| Farge                    | Antrasitt grå ( RAL 7016)                            |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 4,5 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 30,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 57,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 2,762 kg |
| Enhetstype pakke 2       | P12      |
| Antall enheter i pakke 2 | 48       |
| Pakke 2 Høyde            | 76,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 144,0 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                    |
| REACH-regelverk              | REACH-erklæring                                                                      |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                   |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                   |

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                   |
| PVC-fri                    | Ja                                                                                                                    |
| Halogeninnhold             | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                      |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|