



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Sideplate
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Kapsling - bredde 400 mm, dybde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm, dybde 600 mm Kapsling - bredde 800 mm, dybde 600 mm
Sammensetning	2 side panel 1/4-turns feste
Standarder	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	2000 mm
Vekt	34,2 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

Miljø

IP-grad	IP55 for enclosure
IK beskyttelsesklasse	IK10

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	68,0 cm
Pakke 1 Vekt	206,0 kg
Package 1 Weight	35,35 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	96 cm
Pakke 2 Bredde	120 cm
Pakke 2 Lengde	206 cm
Pakke 2 Vekt	375 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------