



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Regntak
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
IP-grad	IP31

Komplementær

Installation description	2 gulvstående kabinett - bredde 600 + 600 mm 2 veggmonterte kabinett - bredde 600 + 600 mm
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	45 mm
Bredde	1200 mm
Dybde	280 mm
Vekt	5,14 kg
Type overflate	Matt Textured
Materiale	Behandlet stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,0 cm
Pakke 1 Bredde	30,0 cm
Pakke 1 Vekt	123,0 cm
Package 1 Weight	5,22 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	21
Pakke 2 Høyde	86,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	131,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------