



Teknisk informasjon

Produktspekter	PrismaSeT G
Serie	PrismaSeT
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G duct PrismaSeT PrismaSeT G flensplate
Produkt eller type komponent	Support gland plate
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produktkompatibilitet	IP31 enclosure IP43 enclosure IP30 enclosure

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Type nippelplate	FL21 cut-out
Montasjeplassering	Topp eller bunn av skapet
Materiale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Bredde	300 mm
Dybde	180 mm
Vekt	0,36 kg
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,500 cm
Pakke 1 Bredde	14,100 cm
Pakke 1 Vekt	24,200 cm
Package 1 Weight	360,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,600 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	160

Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	72,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------