



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Roof plate
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Metal enclosure Indoor enclosure
Installation description	Veggskap - bredde 600 mm Gulvskap - bredde 600 mm
Inkludert utstyr	1 gland plate 1 plate with cut-outs
Standarder	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Behandlet stålplate Plast
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	590 mm
Høyde	35 mm
Dybde	195 mm
Vekt	0,96 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 for enclosure
IK beskyttelsesklasse	IK08

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,000 cm
Pakke 1 Vekt	60,000 cm
Package 1 Weight	1,001 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	42,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	52,040 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri	Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------