



### Teknisk informasjon

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                              |
| Produkt eller type komponent | Kontaktor spolen                   |
| Kortnavn utstyr              | LX1FF                              |
| Kompatibel med               | TeSys F LC1F kontaktor             |
| Produktkompatibilitet        | LC1F115<br>LC1F150                 |
| Kontrollkretstype            | AC på 50 Hz                        |
| Styrespenning                | 110...115 V AC 50 Hz               |
| Inductance of closed circuit | 0,86 H                             |
| Gjennomsnittlig motstand     | 6,38 Ohm på 20 °C                  |
| Driftstid                    | 23...35 ms lukke<br>5...15 ms åpne |
| Mekanisk levetid             | 10 Mcycles                         |
| Bruksområde                  | 2400 cyc/h på <55 °C               |

### Komplementær

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul  |
| Styrekretsens spenningsgrenser | Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)<br>Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C) |
| Starteffekt (VA)               | 550 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)   |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 45 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)  |
| Varmeavgivelse                 | 12...16 W på 50 Hz  |

### Miljø

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Vekt                       | 0,43 kg    |

### Forpakkingsinformasjon

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 513,0 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 6,7 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 8,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 16,2 cm  |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 18       |
| Forpakning 2 vekt           | 9,317 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Bærekraftig

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|