



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FG
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F225 LC1F185
Kontrollkretstype	AC at 50 Hz
Styrespenning	24 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand	0.18 Ohm at 20 °C
Inductance of closed circuit	0,03 H
Driftstid	20...35 ms closing 7...15 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Inrush power in VA	805 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	55 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Varmeavgivelse	18...24 W at 50 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,55 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	532 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------