



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FJ
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F400
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	110...120 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	9,8 Ohm inntrengings på 20 °C 230 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	1,35 H
Driftstid	100...170 ms åpne 40...75 ms lukke
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Drop-out: 0,3 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Inrush power in VA	1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse	14 W på 40...400 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,135 kg
Forpakning 1 høyde	0,950 dm
Forpakning 1 bredde	1,000 dm
Forpakning 1 lengde	1,900 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------
