



### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FG
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F185 LC1F225
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	220...230 V DC
Gjennomsnittlig motstand	57,7 Ohm inntrengings på 20 °C 10200 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	890 H
Driftstid	30...40 ms closing 30...50 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	2400 cyc/h 55 °C

### Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operational: 0.85...1.1 Uc (at 55 °C) Drop-out: 0.15...0.2 Uc (at 55 °C)
Inrush power in W	800 W (at 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	5 W at 20 °C

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,55 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	576 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	17,7 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

---

Miljøinformasjon	<a href="#">📄 Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">📄 Informasjon Om Levetidsslutt</a>

---

## Garantiperiode

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---