



### Teknisk informasjon

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys                                                      |
| Produkt eller type komponent | Spesifikk kontaktor spolen                                 |
| Kortnavn utstyr              | LX9FF                                                      |
| Kompatibel med               | TeSys TeSys F LC1F kontaktor                               |
| Produktkompatibilitet        | LC1F115<br>LC1F150                                         |
| Kontrollkretstype            | AC på 40...400 Hz low consumption                          |
| Styrespenning                | 220...230 V AC 40...400 Hz                                 |
| Inductance of closed circuit | 7,7 H                                                      |
| Gjennomsnittlig motstand     | 59,4 Ohm inntrengings på 20 °C<br>2190 Ohm holder på 20 °C |
| Driftstid                    | 130 ms åpne<br>35 ms lukke                                 |
| Mekanisk levetid             | 10 Mcycles                                                 |
| Bruksområde                  | 2400 cyc/h på <55 °C                                       |

### Komplementær

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Spiral teknologi               | Uten innebygd suppressor modul                                     |
| Styrekretsens spenningsgrenser | Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C<br>Drop-out: 0.2...0.55 Uc 55 °C |
| Starteffekt (VA)               | 690...855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)                                |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 6,6...8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)                                |
| Varmeavgivelse                 | 5,9...7,2 W                                                        |

### Miljø

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -5...55 °C |
| Vekt                       | 0,43 kg    |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,3 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 10 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 17,8 cm  |
| Package 1 Weight         | 524 g    |
| Enhetstype pakke 2       | S03      |
| Antall enheter i pakke 2 | 14       |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 7,764 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>      |
| REACH fri for SVHC         | Ja                                                                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                      |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                   |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|