



Teknisk informasjon

Range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impulsspenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	85 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Vekt	30 g
Farge	Grå
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - Stiv Skrutilkobling (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - Stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 62019-2 UL 1077 UL 489 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235
Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA[RETURN]UL
Godkjenninger	EAC CCC
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	9,400 cm
Package 1 Weight	36,600 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	26,500 cm
Pakke 2 Vekt	503,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,023 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------